

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940127 2000
GTIN	4062406069100
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Középen
------------------------	---------

Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Szélesség	1250 mm
ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	156 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Hasznos magasság	1845 mm
Szélesség G-ben	50
Polclapok száma	5
Mélység	500 mm
Magasság	2000 mm
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 2000 mm	940513 2000
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 50	958146 50
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50