

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940127 1250
GTIN	4062406069087
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	102 kg
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Polclapok száma	2
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	50
Magasság	1250 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség	1250 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	1095 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 50X20	951980 50X20
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940513 1000/1250

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 50X20	951985 50X20
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 50	958146 50
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50