

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 900mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940127 900
GTIN	4062406069063
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Fogantyú pozícionálása	Felül
------------------------	-------

Mélység	500 mm
Hasznos magasság	745 mm
Szélesség G-ben	50
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Magasság	900 mm
Szélesség	1250 mm
Polclapok száma	1
ComfortClose	nem
Mélység G-ben	20
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Súly	78 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 900 mm	940513 900
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 50X20	951985 50X20
	958146 50

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 50

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos  
Típus F

940559 F

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50

940560 50

Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50

940590 50

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50

940552 50

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 50X20

951980 50X20

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50

940550 50