

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940127 1000
GTIN	4062406069070
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Felül
------------------------	-------

Szélesség	1250 mm
Hasznos magasság	845 mm
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Mélység G-ben	20
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Magasság	1000 mm
Polclapok száma	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	89 kg
Szélesség G-ben	50
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 50X20	951980 50X20
	940513 1000/1250

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G
Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 50X20	951985 50X20
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 50	958146 50
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50