

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940127 750
GTIN	4062406069049
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Mélység	500 mm
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Súly	70 kg

ComfortClose	nem
Magasság	750 mm
Mélység G-ben	20
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	50
Szélesség	1250 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Polclapok száma	1
Hasznos magasság	595 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 50X20	951980 50X20
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 750/800 mm	940513 750/800
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 50X20	951985 50X20

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 50	958146 50
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50