

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940127 1500
GTIN	4062406069094
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Magasság	1500 mm
----------	---------

Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Polclapok száma	3
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	50
Súly	120 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Hasznos magasság	1345 mm
Szélesség	1250 mm
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 50X20	951980 50X20
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
	940513 1500

Extended világítás készlet GridLine  
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G  
Szekrény magassághoz 1500 mm

Polclap 200 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 50	940590 50
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 50X20	951985 50X20
Polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 50	940550 50
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 50	958146 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21