


**Csigafúró HSS 114000 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 6-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 6 - 10 mm

Fúrók száma: 41

Fúrók méretemelkedése: 0,1 mm

**Műszaki leírás**

Fúrótartomány	6 - 10 mm
Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Fúrók száma	41
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8

Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Tartozék

Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8

Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1