

Garant GRIDLINE

Felső szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940131 750
GTIN	4062406069124
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fogantyú pozícionálása	Alul
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó

Magasság	750 mm
Hasznos magasság	595 mm
Szélesség	1250 mm
ComfortClose	nem
Súly	70 kg
Mélység	500 mm
Polclapok száma	1
Szélesség G-ben	50
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez Típus F	20 darabos 940559 F
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 750/800 mm	szárnyas 940510 750/800
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 750/800 mm	szárnyas 940512 750/800
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50