

Garant GRIDLINE

Felső szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940131 1000
GTIN	4062406069131
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	1000 mm
Hasznos magasság	845 mm
Súly	89 kg

Polclapok száma	2
Mélység	500 mm
Fogantyú pozícionálása	Alul
Szélesség	1250 mm
ComfortClose	nem
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	50
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
	940512 1000/1250

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1000/1250
mm

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50

940590 50

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos
Típus F

940559 F