

Garant GRIDLINE

Felső szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940133 500
GTIN	4062406069148
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Alul
Hasznos magasság	345 mm
Mélység	500 mm
Magasság	500 mm
Szélesség	1250 mm
Polclapok száma	1

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	52 kg
ComfortClose	nem
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	50
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50