

Garant GRIDLINE

**Felső szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940137 1000
GTIN	4062406069223
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	845 mm
Mélység G-ben	20

Fogantyú pozícionálása	Alul
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Súly	89 kg
Magasság	1000 mm
ComfortClose	nem
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Szélesség G-ben	50
Polclapok száma	2
Mélység	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1250 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50