

Garant GRIDLINE

**Felső szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940137 500
GTIN	4062406069209
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység	500 mm
Polclapok száma	1
Mélység G-ben	20

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Alul
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Hasznos magasság	345 mm
Magasság	500 mm
Szélesség G-ben	50
ComfortClose	nem
Szélesség	1250 mm
Súly	52 kg
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50