

Garant GRIDLINE

Felső szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940135 750
GTIN	4062406069186
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95 termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Tömör lemez tolóajtó
Polclapok száma	1
Szélesség	1250 mm

Súly	70 kg
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Fogantyú pozícionálása	Alul
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Magasság	750 mm
ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	595 mm
Szélesség G-ben	50
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
	940513 750/800

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekheztolóajtókkal, szélesség 50G
Szekrénymagassághoz 750/800 mm

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50

940560 50