



Vízgyűrűs szivattyú, Típus: WR1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 385025 WR1 |
| GTIN | 2050001785244 |
| Árucikk kategória | 38L |

Leírás

Kivitel:

- A hűtő-kenőanyag hozzáadódik a vízgyűrűs szivattyú üzemi anyag köréhez.
- A fölösleges folyadékot visszavezeti a szerszámgépbe.
- További folyadékleválasztó nem szükséges.

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.

Hossz: 463 mm

Szélesség: 432 mm

Magasság: 602 mm

Szívóteljesítmény: 25 m³/h

Motorfeszültség: 400 V

Motor teljesítménye: 0,83 kW

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|----------------------|
| Szívóteljesítmény | 25 m ³ /h |
| Magasság | 602 mm |
| Súly | 45,5 kg |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Hossz | 463 mm |
| Szélesség | 432 mm |
| Motor teljesítménye | 0,83 kW |
| Motorfeszültség | 400 V |
| Termék fajtája | Vákuumfejlesztő |