



Vízgyűrűs szivattyú, Típus: WR2



Rendelési adatok

Rendelés száma	385025 WR2
GTIN	2050001785251
Árucikk kategória	38L

Leírás

Kivitel:

- **A hűtő-kenőanyag hozzáadódik a vízgyűrűs szivattyú üzemi anyag köréhez.**
- **A fölösleges folyadékot visszavezeti a szerszámgépbe.**
- **További folyadékleválasztó nem szükséges.**

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.

Hossz: 515 mm

Szélesség: 572 mm

Magasság: 743 mm

Szívóteljesítmény: 48 m³/h

Motorfeszültség: 400 V

Motor teljesítménye: 1,2 kW

Műszaki leírás

Szélesség	572 mm
Súly	57 kg
Hossz	515 mm

Szívóteljesítmény	48 m ³ /h
Magasság	743 mm
Motorfeszültség	400 V
Motor teljesítménye	1,2 kW
Termék fajtája	Vákuumfejlesztő