



Vízgyűrűs szivattyú, Típus: WR3



Rendelési adatok

Rendelés száma	385025 WR3
GTIN	2050001785268
Árucikk kategória	38L

Leírás

Kivitel:

- A hűtő-kenőanyag hozzáadódik a vízgyűrűs szivattyú üzemi anyag köréhez.
- A fölösleges folyadékot visszavezeti a szerszámgépbe.
- További folyadékleválasztó nem szükséges.

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.

Hossz: 515 mm

Szélesség: 572 mm

Magasság: 743 mm

Szívóteljesítmény: 65 m³/h

Motorfeszültség: 400 V

Motor teljesítménye: 2,4 kW

Műszaki leírás

Súly	72 kg
Hossz	515 mm
Motor teljesítménye	2,4 kW

Szívóteljesítmény	65 m ³ /h
Motorfeszültség	400 V
Magasság	743 mm
Szélesség	572 mm
Termék fajtája	Vákuumfejlesztő