

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940165 2000
GTIN	4062406069759
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

ComfortClose	nem
Szélesség	1500 mm

Polclapok száma	10
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1863 mm
Magasság	2000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Súly	171 kg
Szekrény előlap	Tömör lemez tolóajtó
Fogantyú pozícionálása	Középen
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	60
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940651 100
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
	958146 60

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 60

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos  
Típus F

940559 F

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap  
magasság 125 mm

940651 125

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940552 30

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940550 30

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap  
magasság 75 mm

940651 75

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap  
magasság 150 mm

940651 150

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap  
magasság 300 mm

940651 300

Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940590 30

Extended világítás készlet GridLine  
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G  
Szekrénymagassághoz 2000 mm

940514 2000