

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940165 1500
GTIN	4062406069742
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Szekrény előlap	Tömör lemez tolóajtó

Magasság	1500 mm
Szélesség	1500 mm
Mélység G-ben	20
Hasznos magasság	1363 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	135 kg
Polclapok száma	6
Szélesség G-ben	60
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 60	958146 60
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 60X20	951985 60X20
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940651 125
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940651 100
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940651 300
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 60X20	951980 60X20
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 1500 mm	940514 1500
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30