

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940165 1250 |
| GTIN | 4062406069735 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|---|--------|
| Súly | 105 kg |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg |

| | |
|--|--|
| Szélesség G-ben | 60 |
| Mélység G-ben | 20 |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Mélység | 500 mm |
| Szélesség | 1500 mm |
| Szekrény előlap | Tömör lemez tolóajtó |
| ComfortClose | nem |
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|--|------------------|
| Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940590 30 |
| Bambusz rakodólap Méretek G-ben 60X20 | 951980 60X20 |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940560 30 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm | 940651 200 |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940550 30 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm | 940651 100 |

| | |
|---|--------------|
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21 | 914227 GP21 |
| Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 60X20 | 951985 60X20 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm | 940651 75 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm | 940651 150 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm | 940651 300 |
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F | 940559 F |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm | 940651 125 |
| Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 60 | 958146 60 |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940552 30 |