

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940167 900
GTIN	4062406069780
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg

Mélység	500 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	82 kg
Szélesség G-ben	60
Polclapok száma	2
Hasznos magasság	763 mm
Magasság	900 mm
Szélesség	1500 mm
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 60	958146 60
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 60X20	951985 60X20
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 60X20	951980 60X20
	940559 F

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos
Típus F

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 100 mm

940651 100

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 300 mm

940651 300

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940550 30

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940560 30

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G
Szekrénymagassághoz 900 mm

940514 900

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 200 mm

940651 200

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 125 mm

940651 125

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 75 mm

940651 75