

Garant GRIDLINE

Felső szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940177 500
GTIN	4062406069865
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrényenél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrényenél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség G-ben	60
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm

Hasznos magasság	363 mm
Súly	56 kg
Szélesség	1500 mm
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Polclapok száma	2
Magasság	500 mm
Mélység G-ben	20
Fogantyú pozícionálása	Alul
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940651 300
Polclap 200 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30	940590 30
Ferde polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30	940560 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
	940651 125

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 125 mm

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940550 30

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 100 mm

940651 100

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940552 30

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos
Típus F

940559 F

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 200 mm

940651 200