

Garant GRIDLINE

Felső szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940175 750
GTIN	4062406069841
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábzat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Tömör lemez tolóajtó
Hasznos magasság	613 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség G-ben	60

Mélység G-ben	20
Fogantyú pozícionálása	Alul
Magasság	750 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Polclapok száma	2
Szélesség	1500 mm
Súly	74 kg
Mélység	500 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
	940651 125

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm

940651 75

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 750/800 mm

940514 750/800

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21

914227 GP21

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940552 30

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm

940651 100

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm

940651 300