

Garant GRIDLINE

Felső szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940177 1000
GTIN	4062406069889
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Súly	93 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

ComfortClose	nem
Szélesség	1500 mm
Szélesség G-ben	60
Mélység G-ben	20
Fogantyú pozícionálása	Alul
Hasznos magasság	863 mm
Mélység	500 mm
Polclapok száma	4
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Magasság	1000 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
	940651 100

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F

940559 F

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrény magassághoz 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm

940651 125

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm

940651 300

Polclap 200 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30

940590 30

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm

940651 150