

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940167 2000
GTIN	4062406069827
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
---------------	----

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	100 kg
Fogantyú pozícionálása	Középen
ComfortClose	nem
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Szélesség	1500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclapok száma	10
Mélység	500 mm
Magasság	2000 mm
Hasznos magasság	1863 mm
Szélesség G-ben	60
Súly	171 kg
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940651 125

Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940651 100
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 60	958146 60
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940651 300
Extended világítás készlet GridLine szekrényekheztolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 2000 mm	940514 2000