

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1250mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 940167 1250   |
| GTIN              | 4062406069803 |
| Árucikk kategória | 9GI           |

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

|  |                  |
|--|------------------|
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen             |
| Szekrény előlap                          | Ablakos tolóajtó |
| Szélesség                                | 1500 mm          |

|   |  |
|---|--|
| Szélesség G-ben   | 60   |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg   |
| Fogantyú pozícionálása  | Felül  |
| Magasság  | 1250 mm  |
| Mélység G-ben   | 20   |
| Hasznos magasság  | 1113 mm  |
| Súly  | 105 kg   |
| ComfortClose  | nem  |
| Polclapok száma   | 4  |
| Mélység   | 500 mm   |
| Anyagvastagság  | 0,9 mm   |
| Szekrényház belső teherbírása   | 1000 kg  |
| Magasságállítás osztása   | 25 mm  |
| Hengerzár   | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése   | Alapszekrény   |
| Termék fajtája  | Polcos szekrény  |

## Tartozék

|  |                  |
|--|------------------|
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm  | 940651 300       |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30   | 940560 30        |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm  | 940651 200       |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30   | 940550 30        |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |

|  |              |
|--|--------------|
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos<br>Típus F                     | 940559 F     |
| Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150<br>mm Ház szélessége G-ben 60 | 958146 60    |
| Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 60X20   | 951985 60X20 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21   | 914227 GP21  |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap<br>magasság 100 mm             | 940651 100   |
| Bambusz rakodólap Méretek G-ben 60X20  | 951980 60X20 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap<br>magasság 75 mm              | 940651 75    |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap<br>magasság 125 mm             | 940651 125   |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30                                  | 940552 30    |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap<br>magasság 150 mm             | 940651 150   |
| Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30                                    | 940590 30    |