

Garant GRIDLINE

**Felső szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940175 1000
GTIN	4062406069858
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Mélység G-ben	20
Magasság	1000 mm
Fogantyú pozícionálása	Alul
Mélység	500 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szekrény előlap	Tömör lemez tolóajtó
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclapok száma	4
Súly	93 kg
Szélesség	1500 mm
Szélesség G-ben	60
Hasznos magasság	863 mm
ComfortClose	nem
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940651 300
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrény magassághoz 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940651 125
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940651 100