

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940167 1000
GTIN	4062406069797
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	1000 mm
Súly	93 kg
Szélesség	1500 mm
Mélység	500 mm

Fogantyú pozícionálása	Felül
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	60
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
ComfortClose	nem
Polclapok száma	4
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Hasznos magasság	863 mm
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940651 100
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 60	958146 60
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940651 300
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrény magassághoz 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940651 125