



Műhelykocsi Assistent 179NXL, Típus: 179NXL-8



Rendelési adatok

Rendelés száma	918277 179NXL-8
GTIN	4000896215218
Árucikk kategória	93H

Leírás

Kivitel:

Robusztus műhelykocsi duplafalas szerkezettel. Végigfutó élvédővel rendelkező sarkok, központi reteszelés hengerzárral és ellentétes oldali kihúzás elleni reteszeléssel. Automatikus behúzású fiókok. Teljesen tömített munkafelület, a kocsi belseje a kifolyó folyadékoktól védett.

2 kormányzott keréssel, rögzítőfékkel és 2 fix kerék.

Teljes teherbírás 1000 kg. Munkalap és fogantyú rozsdamentes nemesacélból.

Elhelyezés:

Fiókok számaxelőlap magasság mm: 7×81 / 1×166

Szín:

Kék

Műszaki leírás

Súly	125 kg
Fiók hasznos szélessége	696 mm
Típus	179NXL-8
Mélység	518 mm

Szélesség	959 mm
Magasság	1020 mm
Sorozat	Assistent
Fiók hasznos mélysége	398 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Termék fajtája	Műhelykocsi