



Gurítható munkapad 179NW, Típus: 179NW-7



Rendelési adatok

Rendelés száma	918279 179NW-7
GTIN	4000896219629
Árucikk kategória	93H

Leírás

Kivitel:

Gurítható munkapad 7 fiókkal és állítható rakodópolcos szekrényrészsel. Központi reteszelés hengerzárral és ellentétes oldali kihúzás elleni reteszeléssel. Végigfutó élvédővel rendelkező sarkok. A fiókok teherbírása 25 kg, egy 40 kg nagy teherbírású fiók. Nyírfa-multiplex munkalap, rugalmasan satura szerelhető, cserélhető. Teljes teherbírás 750 kg. 2 kormányzott kerékkel, rögzítőfékkel és 2 fix kerék.

Elhelyezés:

Fiókok számaxelőlapp magasság mm: 6×81 / 1×166

Szín:

Kék

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége	522 mm
Súly	120 kg
Magasság	964 mm
Fiók hasznos mélysége	398 mm
Sorozat	Assistent

Munkalap vastagsága	30 mm
Mélység	600 mm
Szélesség	1150 mm
Típus	179NW-7
Konfigurátorhoz szükséges	nem
Fiók / kihúzható polc teherbírása	25 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Termék fajtája	Mobil munkapad