

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény fiókkal, ablakos tolóajtókkal, 26×14G, Magasság: 1250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940187 1250
GTIN	4062406069940
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 60×20G méretben, 26×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrényenél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrényenél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Fiók hasznos szélessége	650 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Felül
ComfortClose	nem
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
Fiók hasznos mélysége	350 mm
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Súly	121 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Mélység	500 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fém)	100 kg
Polclapok száma	4
Hasznos magasság	1113 mm
Szélesség G-ben	60
Fiókok hasznos területe G-ben	26×14
Fiókok száma	2
Magasság	1250 mm
Szélesség	1500 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×14G
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

**Tartozék**

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 60X20	951985 60X20
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940651 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 60X20	951980 60X20
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 60	958146 60
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940651 100
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940651 300