

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, ablakos tolóajtókkal, 26×14G, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940187 1000
GTIN	4062406069933
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 60×20G méretben, 26×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt**

bevonattal.**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiókok száma	2

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos mélysége	350 mm
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	863 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség	1500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×14
Magasság	1000 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
ComfortClose	nem
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
Mélység G-ben	20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Polclapok száma	4
Szélesség G-ben	60
Súly	109 kg
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×14G
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940651 125
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 60X20	951985 60X20
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940651 100
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940651 300
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 60	958146 60
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 60X20	951980 60X20