

Garant GRIDLINE

**Felső szekrény fiókkal, lemezes tolóajtókkal, 26×14G, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940195 1000
GTIN	4062406069988
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 60×20G méretben, 26×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt**

**bevonattal.****Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Magasság	1000 mm
Fiók hasznos mélysége	350 mm

ComfortClose	nem
Fiókok hasznos területe G-ben	26×14
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fogantyú pozícionálása	Alul
Polclapok száma	4
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Szélesség G-ben	60
Fiókok száma	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység G-ben	20
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység	500 mm
Szélesség	1500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Súly	109 kg
Hasznos magasság	863 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×14G
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

**Tartozék**

Extended világítás készlet GridLine  
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G  
Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók  
teherbírása 75 kg

950180 75