

Garant GRIDLINE

**Felső szekrény fiókkal, ablakos tolóajtókkal, 26×14G, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940197 1000
GTIN	4062406070007
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 60×20G méretben, 26×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt**

**bevonattal.****Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség	1500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26

Súly	109 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fiók hasznos mélysége	350 mm
Mélység	500 mm
Polclapok száma	4
Magasság	1000 mm
Szélesség G-ben	60
Fiókok hasznos területe G-ben	26×14
Fiókok száma	2
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hasznos magasság	863 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
ComfortClose	nem
Fogantyú pozícionálása	Alul
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×14G
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

**Tartozék**

Extended világítás készlet GridLine  
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G  
Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók  
teherbírása 75 kg

950180 75