

Garant GRIDLINE

Felső szekrény fiókkal, lemezes tolóajtókkal, 26×14G, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940195 750
GTIN	4062406069971
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 60×20G méretben, 26×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábzat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrényenél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrényenél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt**

bevonattal.**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	750 mm
ComfortClose	nem
Polclapok száma	2

Szélesség	1500 mm
Szélesség G-ben	60
Mélység G-ben	20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fogantyú pozícionálása	Alul
Fiókok hasznos területe G-ben	26×14
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
Súly	90 kg
Fiók hasznos mélysége	350 mm
Fiókok száma	2
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység	500 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Hasznos magasság	613 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×14G
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G
Szekrénymagassághoz 750/800 mm

940514 750/800

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók
teherbírása 75 kg

950180 75