

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940205 1500 |
| GTIN | 4062406070069 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|-----------|---------|
| Szélesség | 2000 mm |
| Mélység | 500 mm |
| Magasság | 1500 mm |

| | |
|---|--|
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| ComfortClose | nem |
| Szekrény előlap | Tömör lemez tolóajtó |
| Mélység G-ben | 20 |
| Szélesség G-ben | 80 |
| Hasznos magasság | 1363 mm |
| Polclapok száma | 6 |
| Súly | 151 kg |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 80 | 958146 80 |
| Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40 | 940590 40 |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 1500 mm | 940515 1500 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm | 940652 75 |
| | 940652 150 |

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F

940559 F

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21

914227 GP21

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm

940652 125

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm

940652 100

Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 80X20

951985 80X20

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940552 40

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940550 40

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm

940652 200

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm

940652 300

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 80X20

951980 80X20