

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940205 1000
GTIN	4062406070045
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	114 kg
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	80
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg

Hasznos magasság	863 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	1000 mm
Mélység	500 mm
Polclapok száma	4
ComfortClose	nem
Szélesség	2000 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szekrény előlap	Tömör lemez tolóajtó
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 80	958146 80
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 80X20	951985 80X20
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
	940559 F

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos
Típus F

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G
Szekrénymagasság 1000/1250 mm

940515 1000/1250

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 100 mm

940652 100

Polclap 200 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40

940590 40

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 125 mm

940652 125

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 200 mm

940652 200

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 80X20

951980 80X20

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 300 mm

940652 300

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 75 mm

940652 75