

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940205 1250
GTIN	4062406070052
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

ComfortClose	nem
Szekrény előlap	Tömör lemez tolóajtó
Mélység G-ben	20
Fogantyú pozícionálása	Felül

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	80
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1113 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Polclapok száma	4
Súly	128 kg
Magasság	1250 mm
Szélesség	2000 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 80X20	951985 80X20
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 80	958146 80
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 80X20	951980 80X20