

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940205 900 |
| GTIN | 4062406070038 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|------------------|---------|
| Mélység G-ben | 20 |
| Mélység | 500 mm |
| Hasznos magasság | 763 mm |
| Szélesség G-ben | 80 |
| Szélesség | 2000 mm |

| | |
|---|--|
| Polclapok száma | 2 |
| Szekrény előlap | Tömör lemez tolóajtó |
| ComfortClose | nem |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg |
| Súly | 100 kg |
| Magasság | 900 mm |
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|--|--------------|
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40 | 940550 40 |
| Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40 | 940590 40 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm | 940652 150 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm | 940652 75 |
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F | 940559 F |
| Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 80X20 | 951985 80X20 |
| | 940515 900 |

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G
Szekrénymagasság 900 mm

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21

914227 GP21

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 300 mm

940652 300

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150
mm Ház szélessége G-ben 80

958146 80

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 200 mm

940652 200

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 80X20

951980 80X20

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 125 mm

940652 125

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 100 mm

940652 100

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940552 40