

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940205 800
GTIN	4062406070021
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fém)	100 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	663 mm
Polclapok száma	2

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	800 mm
Szélesség	2000 mm
Súly	94 kg
Szekrény előlap	Tömör lemez tolóajtó
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	80
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 750/800 mm	940515 750/800
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 80	958146 80
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 80X20	951985 80X20
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 80X20	951980 80X20