

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940207 750
GTIN	4062406070083
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Mélység G-ben	20
Magasság	750 mm
Szélesség G-ben	80
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység	500 mm

Szélesség	2000 mm
Polclapok száma	2
Súly	92 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Hasznos magasság	613 mm
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 750/800 mm	940515 750/800
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 80X20	951980 80X20

Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 80X20	951985 80X20
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 80	958146 80
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75