

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940207 800
GTIN	4062406070090
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Magasság	800 mm
Szélesség G-ben	80
Mélység G-ben	20

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclapok száma	2
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	94 kg
Mélység	500 mm
Szélesség	2000 mm
Hasznos magasság	663 mm
ComfortClose	nem
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 80X20	951980 80X20
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 80X20	951985 80X20
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrény magasság 750/800 mm	940515 750/800
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 80	958146 80