

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940207 2000
GTIN	4062406070144
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekréyeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekréynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekréynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Szélesség G-ben	80

Fogantyú pozícionálása	Középen
Szélesség	2000 mm
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1863 mm
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Súly	195 kg
Magasság	2000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Polclapok száma	10
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 80	958146 80
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrény magasság 2000 mm	940515 2000
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100