

Garant GRIDLINE

Felső szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940215 750
GTIN	4062406070168
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Súly	92 kg
Hasznos magasság	613 mm
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem

Polclapok száma	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	750 mm
Szélesség	2000 mm
Fogantyú pozícionálása	Alul
Mélység	500 mm
Szekrény előlap	Tömör lemez tolóajtó
Szélesség G-ben	80
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Polclap 200 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	940590 40
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrény magasság 750/800 mm	940515 750/800
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
	940652 125

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 125 mm

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 150 mm

940652 150

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 75 mm

940652 75

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940552 40

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940550 40

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 100 mm

940652 100