

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény fiókkal, lemezes tolóajtókkal, 36×14G, Magasság: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940225 1500
GTIN	4062406070267
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 80×20G méretben, 36×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Súly	174 kg
Fiók hasznos mélysége	350 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	100 kg
Mélység	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiókok száma	2
Mélység G-ben	20
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókok hasznos területe G-ben	36×14
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Polclapok száma	6
Fogantyú pozícionálása	Felül
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Szélesség	2000 mm
Magasság	1500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	80
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	1363 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×14G
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 1500 mm	940515 1500
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 80X20	951985 80X20
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 80X20	951980 80X20
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300