


Garant GRIDLINE

Felső szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940217 500
GTIN	4062406070182
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	70 kg
Hasznos magasság	363 mm
Szélesség G-ben	80
ComfortClose	nem
Fogantyú pozícionálása	Alul

Magasság	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclapok száma	2
Mélység	500 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szekrény előlap	Ablakos tolóajtó
Szélesség	2000 mm
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40