


Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, lemezes tolóajtókkal, 36×14G, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940225 800
GTIN	4062406070229
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 80×20G méretben, 36×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
Fiókok hasznos területe G-ben	36×14
Magasság	800 mm

Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
ComfortClose	nem
Polclapok száma	2
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	80
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiók hasznos mélysége	350 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	2000 mm
Súly	111 kg
Fiókok száma	2
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Hasznos magasság	663 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×14G
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm

940652 100

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 750/800 mm	940515 750/800
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Polclap 200 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	940590 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	940550 40
Ferde polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	940560 40
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Hornyolt polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	940552 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21