

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, lemezes tolóajtókkal, 36×14G, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940225 750
GTIN	4062406070212
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 80×20G méretben, 36×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábzat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrényenél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrényenél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	350 mm
Súly	107 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Mélység	500 mm

Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
Fiókok száma	2
ComfortClose	nem
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	36×14
Magasság	750 mm
Mélység G-ben	20
Hasznos magasság	613 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclapok száma	2
Szélesség G-ben	80
Szélesség	2000 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×14G
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

940515 750/800

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G
Szekrénymagasság 750/800 mm

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 100 mm

940652 100

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos
Típus F

940559 F

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940552 40

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 150 mm

940652 150

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 80X20

951980 80X20

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940550 40

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 300 mm

940652 300

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 75 mm

940652 75

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 125 mm

940652 125

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21

914227 GP21

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók
teherbírása 75 kg

950180 75

Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 80X20

951985 80X20

Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940590 40

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap
magasság 200 mm

940652 200