

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény fiókkal, lemezes tolóajtókkal, 36×14G, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 940225 2000   |
| GTIN              | 4062406070274 |
| Árucikk kategória | 9GI           |

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 80×20G méretben, 36×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

|   |  |
|---|--|
| Súly  | 211 kg   |
| Fogantyú pozícionálása  | Középen  |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)                                     | 100 %  |
| Magasság  | 2000 mm  |
| Fiók hasznos mélysége   | 350 mm   |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg   |
| Mélység G-ben   | 20   |
| Fiók hasznos mélysége G-ben   | 14   |
| Mélység   | 500 mm   |
| ComfortClose  | nem  |
| Fiókok hasznos területe G-ben   | 36×14  |
| Szélesség G-ben   | 80   |
| Szélesség   | 2000 mm  |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása                                       | 75 kg  |
| Fiók hasznos szélessége   | 900 mm   |
| Fiók hasznos szélessége G-ben   | 36   |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető                                | igen   |
| Hasznos magasság  | 1863 mm  |
| Fiókok száma  | 3  |
| Polclapok száma   | 8  |
| Anyagvastagság  | 0,9 mm   |
| Szekrényház belső teherbírása   | 1000 kg  |
| Magasságállítás osztása   | 25 mm  |
| Hengerzár   | Moduláris kivehető betét                                       |
| Szín kiválasztása   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben                        | 36×14G   |
| Termék fajtája  | Polcos szekrény  |

## Tartozék

|  |             |
|--|-------------|
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm                                | 940652 125  |
| Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg                                   | 950180 75   |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm                                | 940652 200  |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm                                 | 940652 75   |
| Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40  | 940590 40   |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 2000 mm | 940515 2000 |
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F  | 940559 F    |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40  | 940552 40   |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm                                | 940652 300  |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40   | 940560 40   |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21   | 914227 GP21 |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40   | 940550 40   |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm                                | 940652 100  |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm                                | 940652 150  |