

Garant GRIDLINE

**Felső szekrény fiókkal, ablakos tolóajtókkal, 36×14G, Magasság: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940237 750
GTIN	4062406070373
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 80×20G méretben, 36×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrényenél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrényenél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség	2000 mm
Fiókok száma	2
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fogantyú pozícionálása	Alul

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	100 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	500 mm
Magasság	750 mm
Súly	107 kg
Fiók hasznos mélysége	350 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×14
Szélesség G-ben	80
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Polclapok száma	2
Hasznos magasság	613 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×14G
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 750/800 mm	940515 750/800
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40