

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, ablakos tolóajtókkal, 36×14G, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940227 1000
GTIN	4062406070311
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 80×20G méretben, 36×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	1000 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
Fiókok hasznos területe G-ben	36×14

Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szélesség	2000 mm
Szélesség G-ben	80
Fiókok száma	2
Mélység	500 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Polclapok száma	4
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Mélység G-ben	20
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	130 kg
Hasznos magasság	863 mm
Fiók hasznos mélysége	350 mm
ComfortClose	nem
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×14G
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 80X20	951985 80X20
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Extended világítás készlet GridLine szekrényekheztolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 80X20	951980 80X20
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40